

## Tus Mascarillas Personalizadas

En Tus Mascarillas Personalizadas hemos desarrollado mascarillas con doble capa de tejido con tratamiento FFP2 los cuales han sido testados (Test itel CE-11340) y cumplen con las especificaciones UNE-EN14683 y UNE-0065 obteniendo la consideración MASK FFP2

Nuestras mascarillas son personalizables en su totalidad con logotipo y colores de empresa o colectivos.



Producto fabricado en España



Contacto: [info@tusmascarillaspersonalizadas.com](mailto:info@tusmascarillaspersonalizadas.com)  
[info@deporteshollywood.com](mailto:info@deporteshollywood.com)  
957645021 - 687540040

# CARACTERÍSTICAS

de los tejidos Utilizados según test y análisis  
MASK FFP2 (Test itel CE-11340)

95%

Eficacia de la filtración bacteriana 95%



Reutilizable. 25 lavados manteniendo 100% de propiedades. Lavado con detergente neutro (no usar lejía).



Alta transpirabilidad.



Tejido suave y agradable al tacto.



# CONSIDERACIONES DE USO

## Población general

El uso de la mascarilla protectora reduce y evita la propagación del virus

## Antes de su utilización

Lavar las manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico antes de tocar la mascarilla

## Modo de colocación

Colocar la mascarilla evitando el contacto con la parte interior.

Ajustar la banda elástica por detrás de las orejas y cubrir totalmente nariz y boca con la mascarilla.

Evita tocar la mascarilla durante su uso.

## Después de cada uso

Lavar las manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico antes de manipularla.

Retirar la mascarilla por detrás sin tocar la parte central.

Lavar la mascarilla a una temperatura máxima de 60°C a mano o máquina.





Artículo/Article	<b>MICROFIBRA 86 TECNOSANI</b>	<b>MASK FFP2 (test itel CE-11343)</b>
REUSABLE (>25 washes)	MADE IN SPAIN	TESTED (ACCORDING UNE-EN14683 and UNE-0065 CEE/93/42)

### ANÁLISIS FÍSICO / PHYSICAL ANALYSIS

CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS / RESULTS		VALORES / VALUES	TEST		
Nº de Hilo/Thread Count	Urdimbre / Warp	75D				
	Trama / Weft	150D				
Densidad / Density	Urdimbre / Warp	104				
	Trama / Weft	71				
Ligamento / Weave	PLANA / PLAIN					
Comp. Urd./ Comp. Warp	100% PES			ISO 1833:2006		
Comp. Tr./ Comp.Weft	100% PES					
Total Comp.	100% PES		Simple: No tolerancia Compuesta: +/- 3%			
Ancho Final / Final Width	cm	160 - 165	+/- 2%	ISO 3932:1976		
Peso / Weight	gr/m <sup>2</sup>	82 - 86	+/- 5%	ISO 3801:1977		
Resistencia Rotura/ Breakage	(Kgs.)	Urdimbre	pass	kgf	EN-13795	
		Trama	pass	kgf		
Resistencia Abrasion	pass			EN-13795		
Resistencia Desgarro / Tear	Urdimbre/Warp (G)	N/A	Trama / Weft	N/A	EN-13795	
Encogimiento / Shrinkage	°C	60	% Urdimbre	+/- 2	0 - 3 %	NP EN ISO 5077:2008
			% Trama	+/- 2		

### SPECIAL MEDICAL TESTS

CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS / RESULTS		VALORES / VALUES	TEST
Washing solidity 60°C	4,5		0-5	UNE EN ISO-05
Pilling	5		0-5	UNE EN ISO 12945-2
Traspirability	< 60 Pa/cm <sup>2</sup>			AST1
Aerosol Filtration Efficiency	>95%			UNE EN14683
Particle Filtration Efficiency	>94%			UNE EN14683
Particle Filtration	0,3 micras and >95% efficiency			UNE EN149
Bacterial presence	DRY: PASS	WET: PASS		EN-13795

### ANÁLISIS QUÍMICO / CHEMICAL ANALYSIS

CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS / RESULTS		VALORES / VALUES	TEST
pH	Conforme/According Oeko-Tex II		4,0 - 7,5	UNI EN ISO 3071/06
Formaldehído	Conforme/According Oeko-Tex II		<16ppm   <75ppm	UNE EN ISO 14184-1:1999
Arlaminas	Conforme/According Oeko-Tex II		20 ppm	UNE 2002/61/CE

### PROHIBIDOS / FORBIDDEN

Metales Pesados	Conforme/According Oeko-Tex II	Niquel 0,5 Pg/cm <sup>2</sup> - Cadmio 75 pm - Plomo 100 ppm
AZO Colorants	Conforme/According Oeko-Tex II	No detectable
Colorantes Alérgicos	Conforme/According Oeko-Tex II	No detectable (LMBG) (1/4/96)

SÍMBOLOS DE LAVADO /  
WASH CARE SYMBOLS



#### Observaciones:

**TRAS 25 LAVADOS EL ACABADO EMPIEZA A PERDER PROPIEDADES - LAVAR CON DETERGENTE NEUTRO**

*AFTER 25 WASHES THE FINISH BEGINS TO LOSE PROPERTIES - WASH WITH NEUTRAL DETERGENT*

**NO USAR LEJIA / DO NOT USE BLEACHING**

**PLANCHADO A 140° de 10-15 SEGUNDOS / IRON 140° FOR 10-15 SECONDS**

**GRS POST CONSUME** bajo pedido / on request



Artículo/Article	<b>SARGA CANIGO TECNOSANI</b>	<b>MASK FFP2 (test itel CE-11340)</b>
REUSABLE (>25 washes)	MADE IN SPAIN	TESTED (ACCORDING UNE-EN14683 and UNE-0065 CEE/93/42)

### ANÁLISIS FÍSICO / PHYSICAL ANALYSIS

CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS / RESULTS		VALORES / VALUES	TEST		
Nº de Hilo/Thread Count	Urdimbre / Warp	20 1/C				
	Trama / Weft	20 1/C				
Densidad / Density	Urdimbre / Warp	96				
	Trama / Weft	57				
Ligamento / Weave	SARGA 2/1 S / TWILL 2/1 S					
Comp. Urd./ Comp. Warp	35% COTTON / 65% PES			ISO 1833:2006		
Comp. Tr./ Comp.Weft	35% COTTON / 65% PES					
Total Comp.	35% COTTON / 65% PES		Simple: No tolerancia Compuesta: +/- 3%			
Ancho Final / Final Width	cm	150 / 160	+/-2%	ISO 3932:1976		
Peso / Weight	gr/m <sup>2</sup>	195 - 205	+/-5%	ISO 3801:1977		
Resistencia Rotura/ Breakage	(Kgs.)	Urdimbre	pass	kgf	EN-13795	
		Trama	pass	kgf		
Resistencia Abrasion	pass			EN-13795		
Resistencia Desgarro / Tear	Urdimbre/Warp (G)	N/A	Trama / Weft	N/A	EN-13795	
Encogimiento / Shrinkage	°C	60	% Urdimbre	+/- 2	0 - 3 %	NP EN ISO 5077:2008
			% Trama	+/- 2		

### SPECIAL MEDICAL TESTS

CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS / RESULTS	VALORES / VALUES	TEST
Washing solidity 60°C	5	0-5	UNE EN ISO-05
Pilling	5	0-5	UNE EN ISO 12945-2
Traspirability	< 60 Pa/cm <sup>2</sup>		AST1
Aerosol Filtration Efficiency	>94%		UNE EN14683
Particle Filtration Efficiency	>94%		UNE EN14683
Particle Filtration	0,4 micras and >96% efficiency		UNE EN149
Bacterial presence	DRY: PASS   WET: PASS		EN-13795

### ANÁLISIS QUÍMICO / CHEMICAL ANALYSIS

CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS / RESULTS	VALORES / VALUES	TEST
pH	Conforme/According Oeko-Tex II	4,0 - 7,5	UNI EN ISO 3071/06
Formaldehído	Conforme/According Oeko-Tex II	<16ppm   <75ppm	UNE EN ISO 14184-1:1999
Arlaminas	Conforme/According Oeko-Tex II	20 ppm	UNE 2002/61/CE

### PROHIBIDOS / FORBIDDEN

Metales Pesados	Conforme/According Oeko-Tex II	Niquel 0,5 Pg/cm <sup>2</sup> - Cadmio 75 pm - Plomo 100 ppm
AZO Colorants	Conforme/According Oeko-Tex II	No detectable
Colorantes Alérgicos	Conforme/According Oeko-Tex II	No detectable (LMBG) (1/4/96)

SÍMBOLOS DE LAVADO /  
WASH CARE SYMBOLS



#### Observaciones:

**TRAS 25 LAVADOS EL ACABADO EMPIEZA A PERDER PROPIEDADES - LAVAR CON DETERGENTE NEUTRO**

*AFTER 25 WASHES THE FINISH BEGINS TO LOSE PROPERTIES - WASH WITH NEUTRAL DETERGENT*

**NO USAR LEJIA / DO NOT USE BLEACHING**

**PLANCHADO A 140° de 10-15 SEGUNDOS / IRON 140° FOR 10-15 SECONDS**

**GRS POST CONSUME** bajo pedido / on request

## PRECIO MASCARILLAS

Modelo: Clásica personalizada (cuadrada)

Cantidad	10 a 25	25 a 50	50 a 100	100 a 250	>250
Precio ud.(sin IVA)	5,25	4,75	4,25	3,75	3,40

Modelo: Shape personalizada (con forma)

Cantidad	10 a 25	25 a 50	50 a 100	100 a 250	>250
Precio ud.(sin IVA)	5,75	5,25	4,75	4,25	3,90

\*En este modelo es necesario especificar hombre/mujer



\*\*Por tratarse de producto personalizado el pago se realizará por transferencia bancaria tras realizar pedido



